


**VHM-frees, ongecoat, Ø e8 DC: 5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2242 5
GTIN	4062406199036
Artikelklasse	GGN

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met **excentrische achterslijping** en extra **fijnslijping** in de spaankamers voor een **uitstekende spanafvoer** in langspanende aluminium materialen.

**Als nr. 202242.**

**Toepassing:**

Voor het ruwen en nafrezen.

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Voeding f <sub>z</sub> voor kanten in aluminium kortspanend	0,02 mm
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Voeding f <sub>z</sub> voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend	0,015 mm
Spiraelhoek	45 graden
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	5 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Tolerantie nominale Ø	e8

Snijlengte $L_c$	15 mm
Totale lengte L	65 mm
Aantal tanden Z	3
Hoekfasehoek	90 graden
Inhoud	5
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	W
Ingrijpingsbreedte $a_e$ bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte $1 \times D$
Ingrijpingsbreedte $a_e$ bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte $1 \times D$
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Hoekfreesen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	170 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	140 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	105 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	beperkt geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		

## Accessoires

VHM-frees $\varnothing$ e8 DC 5 mm	202242 5
------------------------------------	----------

