

**Garant****Centrische machineklem, pneumatisch, Type: 160/4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	360180 160/4
GTIN	4062406198749
Artikelklasse	310

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Instelbare slag + 5 mm per zijde.**
- **Spankracht tot 22,5 kN traploos instelbaar. Arithmetische som = 45 kN.**
- **Ook bij persluchtverlies beschikt de centrische machineklem over een lichte (ca. 60 kg) voorspanning om de veilige positionering van het werkstuk bijv. bij wissel tafels te garanderen.**

Met bodemplaat, voor hoger steunmoment en maximale stabiliteit.

**Toepassing:**

Voor centrisch spannen van onderdelen. Geschikt voor het **geautomatiseerde bedrijf** via 4-kanaals-spanschijven, maar ook via zijdelingse aansluitingen.

**Accessoires:**

Bekkenprogramma nr. 360183 – 360187.

**Technische beschrijving**

Spankracht tot maximaal	22,5 kN
B	160 mm
Gewicht	22,2 kg
L	160 mm

Hoogte H	99,2 mm
Spanslag	8,5 mm
Persluchtcapaciteit maximaal	9 bar
Bekbreedte A	104 mm
Geschikt voor kleurcode	PCV 160
Kruissteekmaat	200 mm
Producttype	Machineklem

## Accessoires

Klemstukbekken, paar Type 1	360183 1
Klemstukbekken, paar Type 1	360184 1
Zachte opzetbek 1/2 Type 148S	360186 148S
Zachte opzetbekken, paar Type 148	360187 148
Zachte opzetbekken, paar Type 168	360187 168
Zachte opzetbek 1/2 Type 148A	360186 148A
Bekkenadapter Voor type 160	360182 160
Basisbekken, paar Type 148	360185 148