

**Garant****Centrische machineklem, pneumatisch, Type: 160****Bestelgegevens**

Bestelnummer	360180 160
GTIN	4062406198732
Artikelklasse	310

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Instelbare slag + 5 mm per zijde.
- Spankracht tot 22,5 kN traploos instelbaar. Arithmetische som = 45 kN.
- Ook bij persluchtverlies beschikt de centrische machineklem over een lichte (ca. 60 kg) voorspanning om de veilige positionering van het werkstuk bijv. bij wisseltafels te garanderen.

**Toepassing:**

Voor centrisch spannen van onderdelen. Geschikt voor het **geautomatiseerde bedrijf** via 4-kanaals-spanschijven, maar ook via zijdelingse aansluitingen.

**Accessoires:**

Bekkenprogramma nr. 360183 – 360187.

**Technische beschrijving**

Gewicht	12,2 kg
Hoogte H	99,2 mm
Spankracht tot maximaal	22,5 kN
L	160 mm

B	160 mm
Persluchtcapaciteit maximaal	9 bar
Spanslag	8,5 mm
Bekbreedte A	104 mm
Geschikt voor kleurcode	PCV 160
Producttype	Machineklem