


Garant
VHM-frees, TiAlN, Ø e8 DC: 7mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	202725 7
GTIN	4045197746450
Artikelklasse	11X

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbel achtergeslepen vrijloophoek.

Zonder 45°-snijhoekfase.

Technische beschrijving

Afkoppellengte L_1 incl. vrijloop	25 mm
Snijkant-Ø D_c	7 mm
Voeding f_z voor kanten in staal $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,033 mm
Vrijloop-Ø D_1	6,8 mm
Schacht-Ø D_s	7 mm
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Schachtvorm	HA
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Totale lengte L	60 mm
Voeding f_z voor spiebaanfrezen in staal $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Aantal tanden Z	4
Snijlengte L_c	20 mm
Spiraelhoek	30 graden
Hoekfasehoek	90 graden

Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	H
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte $1 \times D$
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	$0,3 \times D$ bij kanten
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Hoekfrezes

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	280 m/min	N
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	70 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	60 m/min	P
Staal < 55 HRC	geschikt	35 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	80 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	60 m/min	M
GG(G)	geschikt	90 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		