



Meelopende draibankcenter 60° / 30°, Morseconus: 5



Bestelgegevens

Bestelnummer	320673 5
GTIN	4062406200107
Artikelklasse	32L

Omschrijving

Uitvoering:

- **Lichaam en centerpunt zijn gehard.**
- **Centerpunt doorgehard, meervoudig naslijpen mogelijk.**
- **Precieze wentellagers voor hoge rondloopnauwkeurigheid.**
- **Onderhoudsvrij door continue smering.**
- **Speciale afdichting voorkomt het binnendringen van vuil en koelvloeistof.**
- **Met verlengde punt, punthoek 60° / 30°.**

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Voor alle soorten draaibanken, evenzeer geschikt voor ruwen en fijndraaien.

De verlengde punt maakt een ongehinderd aanlopen van de draaibeitel aan de kopse kant van het werkstuk mogelijk. Bijzonder geschikt voor kopieerdraaien.

Behuizings-Ø D: 88 mm

Nuttige lengte B: 143 mm

Grootste punt-Ø 60° A: 40 mm

Grootste punt-Ø 30° A: 18 mm

Maximale rondloopfout: 0,006 mm

Puntlengte C: 65 mm

Technische beschrijving

Nuttige lengte B	143 mm
Grootste punt-Ø 60° A	40 mm
Puntlengte C	65 mm
Grootste punt-Ø 30° A	18 mm
Morseconus	MK5
Behuizings-Ø D	88 mm
Maximale rondloopfout	0,006 mm
Maximaal toerental	3000 min ⁻¹
Voor werkstukgewicht	1500 kg
Producttype	Centreerpunt