

**BOORMACHINE-HANDMACHINEKLEM, Bekbreedte A: 100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	365055 100
GTIN	4062406188634
Artikelklasse	32D

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Horizontaal, verticaal en zijdelings te gebruiken.**
- **Solide en handzame uitvoering.**
- **Bekken gehard en geslepen.**
- **Totale lengte blijft gelijk. (Spindel verzonken in de handgreep!)**
- **Universele bevestigingsmogelijkheden door spiebanen.**
- **Beweegbare bek, aan de zijkant geleid.**
- **Vaste spanbek met drie verticale prisma's en één horizontaal prisma.**
- **Met afneembare kruk.**

Toepassing:

Voor het opspannen van werkstukken op boormachines.

Materiaal:

Lichaam van gietijzer.

Nauwkeurigheid:

Binnen **0,20 mm.**

Technische beschrijving

Lengte basisdeel a	191 mm
Totale hoogte c	64 mm
Bekhoogte C	30 mm

Spanbereik b	101 mm
Gewicht	4,8 kg
Producttype	Boormachine-handmachineklem

Accessoires

Paar reservebekken (2 stuks) voor boormachine-handmachineklemmen Voor type 100	365046 100
--	------------