

**HOLEX****HM-stiftfrees, Z7 – middel, kruisvertand Schacht-Ø 6 mm, HM, Type: H1230****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5075 H1230
GTIN	4062406199685
Artikelklasse	GGN

**Omschrijving****Uitvoering:**

**HM-stiftfreesen** met hoge taaiheid en snijkantstabiliteit. Als de kop-Ø groter is dan de schacht-Ø, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. Universele vertanding Z7 voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken. Geschikt zowel voor handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots.

Schacht-Ø 6 mm.

als 540750.

**Toepassing:**

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

**Inhoud:**

**10 Stiftfreesen / verpakking.**

**Opmerking:**

**Uitgifte alleen in verpakingsset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 set = 1 verpakking.**

**Technische beschrijving**

Vertandingstype	kruisvertand
Vormbeschrijving	Vlam
Vorm	Vlam
Vertanding afkorting	Z7
Totale lengte	75 mm
Schacht-Ø	6 mm
Kop-Ø	12 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	30 mm
Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Inhoud	10
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
Uni	geschikt		

## Accessoires

StiftreesZ7 – middel, kruisvertand Type H1230	540750 H1230
---	--------------