



## Lamellenslijpschijf speed ZA vlak, Ø 115 mm, Korrelgrootte: 80



### Bestelgegevens

Bestelnummer	GG5294 80
GTIN	4062406201722
Artikelklasse	GGN

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Hoogwaardig zirkoonkorund (ZA) voor hoge slijpprestaties.
- Glasweefselshotel voor optimale aandrukkracht.
- Universeel, geschikt voor staal en RVS.
- Uitstekende resultaten op haakse slijpers van alle prestatieklassen.

**speed** - Vlakke lamellenplaatsing voor **grote verspaningsvolumes** en hoge standtijd.  
Voldoet aan 565294.

#### Toepassing:

Exacte afschuiningen, randbewerking en vlaklijpen.

#### Opmerking:

**Uitgifte alleen in verpakingsset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 set = 1 verpakking.**

### Technische beschrijving

Boring-Ø	22,23 mm
Schijf-Ø	115 mm

Vormbeschrijving	vlak
Inhoud	100
Slijpmiddel	Zirkoonkorund (ZA)
Slijpmiddelaanduiding	ZA
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 115 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Lamellenslijpschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		

## Accessoires

Lamellenslijpschijfspeed ZA vlak Korrelgrootte 80	565294 80
---	-----------