

JEPSON POWER**Metaalhandcirkelzaag, Type: 8320****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078234 8320
GTIN	4260052318508
Artikelklasse	07E

Omschrijving**Uitvoering:**

Krachtige metaalcirkelzagen voor met geringe braamvorming en veilig zagen van profielen en buizen van staal, non-ferrometalen, platen, metaalplaten en sandwichpanelen **zonder vonkvorming**.

- **Geen gebruik van koelsmeermiddelen nodig.**
- **Geen nabewerking nodig.**
- **Razendsnelle snede.**

Metaalhandcirkelzaag.

- **Exacte zaagbladgeleiding, geringe braamvorming.**
- **Robuuste aanslagplaat.**

Metaalhandcirkelzaag.

- **Snijdiepte van 120 mm op geleiderail.**
- **Optimaal voor het zagen van sandwichpanelen, trapeziumplaten, kabelgoten, stalen pijpen, ijzer- en non-ferrometalen, samengestelde materialen etc., tot een dikte van 12 mm.**
- **Gesloten constructie voorkomt dat er spanen naar de gebruiker vliegen.**
- **Lichte magnesium-constructie - slechts 8,4 kg.**

Levering:

Inclusief 1 x zaagblad 84Z nr. 078242 maat 84.

Opmerking:

Geleiderail voor 078234 op aanvraag leverbaar:

Geleiderail 1400mm voor maat 8320

Geleiderail 600-1200mm voor maat 8230.

Metaalcirkelzaag DRY MITER Cutter 9410ND voor filigraan zagen in zacht en gevoelig materiaal is op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Netfrequentie	50 Hz
Fabrikantnummer	8320
Maximale snijdiepte 90°	120 mm
Zaagblad-Ø	320 mm
Gewicht	8,4 kg
Maximaal toerental	1700 min ⁻¹
Netspanning	230 V
Wattage	1800 W
Energievoorziening	Netvoeding
Verpakking	Transportkoffer
Producttype	Zaag

Accessoires

Montagestandaard voor nr. 078231 Type 600526	078238 600526
HM-cirkelzaagblad Drytec® Ø 320×25,4 mm Aantal tanden 84	078242 84
HM-cirkelzaagblad Drytec® Ø 320×25,4 mm Aantal tanden 72	078242 72