

Garant**Kopierfrezen 7° positief, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 66/6mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	212150 66/6
GTIN	4045197750433
Artikelklasse	210

Omschrijving

Uitvoering:

Freeslichaam met ongelijke steek voor geluidsarm frezen.

- **Hoge vlak- en rondloopnauwkeurigheid.**
- **Traploos opnieuw positioneren bij snijkantslijtage.**

Vermindering van trillingen en zachte aanzet van snijkant door 7° positief gepositioneerde wisselplaten.

Let op:

Bij gebruik van wisselplaten met positieve geometrie mogen de borgschroeven en borgschijven **niet** worden gebruikt.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,8** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

$a_{p\max} = 2,5$ mm.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	50 mm
Borgschroevenset	219807 (15IP; 3,8 Nm)

Aantal snijkanten Z	6
Snijkant-Ø D _c	66 mm
Wisselplaatschroevenset	219805 (15IP; 3,8 Nm)
geschikte wisselplaat	RD..12T3
Ø D ₃	54 mm
Opnameboring-Ø	27 mm
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	15 - 27 graden
Fz Helix	0,7
Schachtuitvoering	met boring
Frees geschikt voor plaatvorm	rond
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig	219807
Wisselplaatschroevenset10-delig	219805
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP