

Garant
FeedKing frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 35/3Smm

Bestelgegevens

Bestelnummer	212905 35/3S
GTIN	4045197750587
Artikelklasse	210

Omschrijving
Uitvoering:

Dynamisch werkende snijkantgeometrie voor hoogste voedingswaarden. Extreem geluidsarm frezen door **zelfstabiliserende wisselplatenbedding**. **Geoptimaliseerde geometrie** voor gereduceerde snijkraft, zodat de **hoofdspil minder wordt belast**.

Voordeel:

Bijzonder economisch dankzij **bijzonder stabiele wisselplaten** met 4 snijkanten.

Opmerking:

Bij gebruik van verlengstukken altijd met inwendige koeling werken. GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,7** met steel nr. **674252 maat 20IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Opnamedraad M	M16
Snijkant-Ø D _c	35 mm
Ø D ₂	28,7 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	1,8 mm
Totale lengte L _{totaal}	42 mm
Aantal snijkanten Z	3

$\varnothing D_3$	14 mm
geschikte wisselplaat	XD.. 120408
Wisselplaatschroevenset	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Inwendige koeling	ja
Ramplinglengte L voor α_{\max}	13,5 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Helicoïdaal frezen a_p	1,85 mm
Ramplinghoek α_{\max}	1,27 graden
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Serie	FeedKing
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Rampling
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,7 Nm	211750 5,7
Wisselplaatschroevenset 10-delig	219800
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 20IP	674252 20IP