

Garant**FeedKing frees voor hoge voedingen, cilinderschacht, $\varnothing D$ / aantal snijkanten Z: 25/3Lmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212902 25/3L
GTIN	4045197815590
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Dynamisch werkende snijkantgeometrie voor hoogste voedingswaarden. Extreem geluidsarm frezen door **zelfstabiliserende wisselplatenbedding**. **Geoptimaliseerde geometrie** voor gereduceerde snijkraft, zodat de **hoofdspil minder wordt belast**.

Voordeel:

Bijzonder economisch dankzij **bijzonder stabiele wisselplaten** met 4 snijkanten.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 9IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Afkoppellengte L_1	35 mm
Schacht- $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Aantal snijkanten Z	3
$\varnothing D_3$	12 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	0,85 mm
geschikte wisselplaat	XD.. 070308
Snijkant- $\varnothing D_c$	25 mm
Totale lengte L_{totaal}	180 mm

Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	37 mm
Rampinghoek α_{\max}	1,56 graden
Ramplinglengte L voor α_{\max}	11 mm
Helicoïdaal frezen a_p	0,85 mm
Serie	FeedKing
Instelhoek κ	10 graden
Schachtuitvoering	cilinderschacht
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	219810
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 9IP	674252 9IP