

Garant**VHM-Kopieerfrees lang, Cilinderschacht, Ø D: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212590 8
GTIN	4045197761347
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Exacte wisselplatenbedding door optimalisatie van de plaat- en plaatpassingtoleranties. Maximale wisselnauwkeurigheid gegarandeerd: $\pm 0,015$ mm. Zonder inwendige koeling.

Toepassing:

Universeel toepasbaar voor nafrees- en semi-nafreesbewerkingen.

VHM – voor grote bewerkingsdieptes en minimalisering van trillingen.

Opmerking:

Het toerental op basis van de werk- $\varnothing D_w$ berekenen. GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 0,9** met steel nr. **674252 maat 7IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	219870 (7IP; 0,9 Nm)
Totale lengte L_{totaal}	100 mm
Aantal snijkanten Z	2
Afkoppellengte L_1	25 mm
$\varnothing d_1$	7,2 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	8 mm
Schacht- $\varnothing D_s$ h6	8 mm
Inwendige koeling	nee
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Freestoeppassing	Kopieerfrezen

Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,9 Nm	211750 0,9
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 7IP	674252 7IP
Spanschroef	219870