


**Garant****Freeswisselplaat Ø 16 mm Highfeed, Type: ALU****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212756 ALU
GTIN	4045197761880
Artikelklasse	21A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gedetailleerde toepassingsrichtwaarden vindt u in het GARANT-verspaningshandboek nr. 110020.

- Radius-, rondloopnauwkeurigheid:  $\pm 0,015$  mm.
- Wisselnauwkeurigheid van plaat tot plaat:  $\pm 0,025$  mm.

**Toepassing:**

Torusplaten 'Highfeed' voor hogere voedingen.

Voeding  $f_z$  in staal  $< 1400$  N/mm<sup>2</sup>: 0,8 mm

Soort: HU7830

**Technische beschrijving**

Type	ALU
Soort	HU7830
Snijmateriaal	HM
Maximale snijdiepte $a_{p\max}$	0,8 mm
Programmeerradius bij $a_{p\max}$	1,6 mm

Voeding $f_z$ in aluminium kortspanend	0,6 mm
Voeding $f_z$ in staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	1
Producttype	Wisselplaat voor het frezen