

DYMO**Beletteringsapparaat, Type: XTL500****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085500 XTL500
GTIN	3501178733099
Artikelklasse	08U

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste, draagbare beletteringsapparaten voor snelle vervaardiging van zelfklevende kunststof etiketten. Duurzame thermotransferprint. Instelbare voor- en naloop van de tape. Energievoorziening via oplaadbare **Li-ion-accu**, netlader. Eenvoudige tekstbewerking met behulp van sneltoetsen. **Intuïtieve, snelle, touchscreen-bediening**, realistische preview van etiketten, **groot aantal opgeslagen labelvoorbeelden**, afbeeldingen en symbolen voor perfecte formaten, stootvaste rubberbekleding.

Robuuste industriële etikettenprinter voor het eenvoudig maken van etiketten voor kabels, schakelpanelen, stellingen enz. **Sneltoetsen** voor vaak gebruikte tekens in de elektrotechniek.

Toepassing:

De etiketten hechten op vrijwel alle gladde en vetvrije oppervlakken.

Levering:

Inclusief lettertape, zwart op wit en bedieningshandleiding. DYMO XTL™ 500-beletteringsapparaat, koffer, laadadapter, USB-kabel, li-ion-accu, 1 × universeel vinylpatroon 54 mm × 7 m, 1 × gelamineerde kabeletiketten 38 mm × 39 mm, zwart op wit, 150 etiketten, handleiding, softwaredownloadkaart.

Opmerking:

- **Keuzemogelijkheid voor verschillende talen.**
- **Af magazijn met QWERTY-toetsenindeling, Frans toetsenpaneel op korte termijn leverbaar.**

Technische beschrijving

Type	XTL
Aantal stijlen	15
Tapeafsnijder uitvoering	automatisch
Letterkleur	zwart
Aantal tekstregels	1 - 27
Aantal zichtbare tekens op het display	48
Lengte	269 mm
Aantal beschikbare tekens/symbolen	150
Toetsenindeling	QWERTY
Maximale letterhoogte	50 mm
geschikte tapecassette	XTL
Aantal lettergroottes	15
Netadapter	inclusief
Mogelijke lettertapebreedtes	6; 9; 12; 19; 24; 38; 54 mm
Breedte	160 mm
Aantal letterbreedtes	2
Bijzonderheid	Etikettengeheugen
Gewicht inclusief accu	1996 g
Aantal inbegrepen accu's	1
Accutype	Lithium-ion
Hoogte	121 mm
Energievoorziening	Accuvoeding
Fabrikantnummer	Dymo XTL 500
Producttype	Beletteringsapparaat

Accessoires

Tapecassette 12 mm x 7 m vinyl Type W

085562 W