

**Garant****CNMG 160616, Soort: HB7020**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250172 HB7020
GTIN	4045197764058
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CNMG 160616 HB7020 Soort: HB7020  
Spaanbreker: SM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 8 mm  
Voeding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

## Technische beschrijving

Hoekradius	1,6 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Soort	HB7020
Voeding $f$	0,2 - 0,5 mm/omw,
Spaanbreker	SM
Hoofdtoepassing	P

Snijdiepte $a_p$	0,5 - 8 mm
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 160616
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien