

Garant**CNMG 190616, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250341 HB7020
GTIN	4045197764096
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 190616 HB7020 Soort: HB7020
Spaanbreker: SG
Snijdiepte a_p : 1,5 - 8 mm
Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 300 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7020
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Snijdiepte a_p	1,5 - 8 mm
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	1,6 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	SG

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 300 m/min
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 190616
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien