



Centreerapparaat C OS met opspanschacht Ø16 mm, Aflezing meetklok: 0,005mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	359600 0,005
GTIN	2050001865939
Artikelklasse	38D

Omschrijving

Uitvoering:

De meetklok blijft tijdens de meting in de gewenste positie.

- Met vaste opspanschacht Ø 16 mm cilindrisch.

Toepassing:

- Horizontaal en verticaal toepasbaar.
- Centrisch t.o.v. de werkspindel uitlijnen van boringen, assen, vlakke oppervlakken, meetzijden en insteken.
- Rondloopcontroles van werkspindels.

Nauwkeurigheid:

0,005 mm centreer- resp. werknaauwkeurigheid.

Levering:

C OS –Inclusief taster met kogel-Ø 5 mm nr. 359660, en gebogen taster met kogel-Ø 5 mm voor buiten-Ø.

Accessoires:

Tasters zie nr. 359650 – 359670.

Opmerking:

Kantentasters zie nr. 359000; 359070 en 3D-tasters zie nr. 359520; 359500.

Technische beschrijving

Tasterdruk	1 N
Meetbereik van de klok	2,5 mm
Lengte zonder schacht en taster	92 mm
Maximaal toerental van de spindel	50 - 100 min ⁻¹
Behuizing-Ø	60 mm
Aflezing meetklok	0,005 mm
Producttype	Centreerapparaat

Accessoires

Magneethouder compleet Type M	359611 M
Koordhouder compleet Type S	359612 S
Hoektaster Ø 2,5 mm	359665
Hoektaster Ø 5 mm	359670
Taster / verlengstuk, set	359650
Taster, kogel-Ø 1,6 mm	359655
Reservetaster, recht Ø 5 mm	359660