



Centreerapparaat C III met opspanschacht Ø16 mm, Aflezing meetklok: 0,005mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 359610 0,005 |
| GTIN | 2050001890146 |
| Artikelklasse | 38D |

Omschrijving

Uitvoering:

De meetklok blijft tijdens de meting in de gewenste positie.

- Met vaste opspanschacht Ø 16 mm cilindrisch.
- Met verstelbare slede voor een groter werkbereik.

Toepassing:

- Horizontaal en verticaal toepasbaar.
- Centrisch t.o.v. de werkspindel uitlijnen van boringen, assen, vlakke oppervlakken, meetzijden en insteken.
- Rondloopcontroles van werkspindels.

Nauwkeurigheid:

0,005 mm centreer- resp. werknaauwkeurigheid.

Levering:

C III –Inclusief taster met kogel-Ø 5 mm nr.359660 (ook te gebruiken voor buiten-Ø).

Accessoires:

Tasters zie nr. 359650 – 359670.

Opmerking:

Kantentasters zie nr. 359000; 359070 en 3D-tasters zie nr. 359520; 359500.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Maximaal toerental van de spindel | 50 - 100 min ⁻¹ |
| Tasterdruk | 1 N |
| Meetbereik van de klok | 2,5 mm |
| Lengte zonder schacht en taster | 102 mm |
| Aflezing meetklok | 0,005 mm |
| Maximale slede-Ø | 116 mm |
| Producttype | Centreerapparaat |

Accessoires

| | |
|-------------------------------|----------|
| Koordhouder compleet Type S | 359612 S |
| Taster / verlengstuk, set | 359650 |
| Magneethouder compleet Type M | 359611 M |