



## Spanhaak met kraag M12, Type: 5



### Bestelgegevens

Bestelnummer	370071 5
GTIN	2050001886316
Artikelklasse	37K

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Geheel van temperstaal en gebruieneerd.

**Toepassing:**

Direct inschroeven in een rasterboring, ook zonder verzinking.

Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.

Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.

**T.b.v.:**

Hoogte-element nr. 370078.

### Technische beschrijving

maximaal draaimoment	45 Nm
Schroefdraad M	M12
Hoogte H <sub>2</sub>	29 mm
H <sub>1</sub>	65 - 80 mm
Type	5

Lengte 1	50 mm
$F_{\max.}$	12,6 kN
Producttype	Spanhaak