



## Persluchtsmeerapparaat, mobiel, Geschikt voor inhoud reservoir: 15/18kg



### Bestelgegevens

Bestelnummer	084000 15/18
GTIN	8429765410794
Artikelklasse	08H

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Mobiel persluchtsmeerapparaat met trolley voor het voordelig en veilig transporteren van lang houdbare vetten. Hoge capaciteit dankzij een overbrengingsverhouding van 1 : 55, evenals een zuigaansluiting en veilige smeerslangen met een grote diameter. Geschikt voor oliën en vetten tot consistentieklasse 2, ook biologische vetten (universele vetten).

**Levering:**

Vetvolgdeksel, stalen stofkap, hogedruksmeerpistool en 4 m slang.

**Opmerking:**

Het smeerapparaat is zelfsmarend en vereist geen extra leidingdoorsmering. Het gebruik van een drukregelaar met waterafscheider wordt aanbevolen.

### Technische beschrijving

Binnen-Ø reservoir	255 - 282 mm
benodigde luchtdruk	3 - 10 bar
maximale smeerdruk	400 bar
maximale capaciteit	600 g/min

geschikt voor inhoud reservoir

15 / 18 kg

Producttype

Smeerapparaat