

**Handlasermeter, Type: GLM40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	465560 GLM40
GTIN	3165140790406
Artikelklasse	46T

**Omschrijving****Uitvoering:**

Laserafstandsmeter met robuuste, stootvaste behuizing, beschermd tegen spatwater en stof. Verlicht, drieregelig display voor optimale leesbaarheid. Laserklasse 2 volgens IEC 825-1.

**Uitvoering promotietekst:**

Laserafstandsmeter met robuuste, stootvaste behuizing, beschermd tegen spatwater en stof. Verlicht, drieregelig display voor optimale leesbaarheid. Laserklasse 2 volgens IEC 825-1. Statiefschroefdraad 1/4 inch. Verder zijn hiermee indirecte hoogtemetingen mogelijk. Digitale situatieschetsen maken, bestaande situatieschetsen importeren, bewerken en werkresultaten exporteren alsmede eenvoudige bouwplaatsdimensionering. Dataoverdracht via Bluetooth®.

**Functie:**

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Inclusief beschermtas. Incl. batterijen 081551 LR3.

**Accessoires:**

Meetstatief nr. 468558

**Technische beschrijving**

Voeding	081551 LR3
Indirecte meting (Pythagoras)	ja
Optellen/afrekken	ja
Batterijlevensduur (metingen)	5000
Oppervlakte- en volumeberekening	ja
Hoogte	24 mm
Breedte	41 mm
Oproep van laatste metingen	ja
Bereik	40 m
IP-klasse	IP 54
Meetnauwkeurigheid	±1,5 mm
Lengte	105 mm
Gewicht	100 g
Aantal inbegrepen batterijen	2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081551 LR3
Serie	GLM40
Energievoorziening	Batterijvoeding
Laserklasse volgens IEC 825-1	2
Producttype	Afstandsmeter

## Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
Fotostatief Type	468558