


**Garant****WNMG 080412, Soort: HB7020**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	252072 HB7020
GTIN	4045197764249
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

WNMG 080412 HB7020 Soort: HB7020  
Spaanbreker: SM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

## Technische beschrijving

Hoekradius	1,2 mm
Voeding $f$	0,2 - 0,5 mm/omw,
Soort	HB7020
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 4 mm
Snedecndities	licht onderbroken
Spaanbreker	SM
Hoofdtoepassing	P

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080412
Aantal wisselingen/snij kanten	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien