

**Garant****VHM-spiraalboor, ongecoat, Ø DC h7: 5,1mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 122250 5,1    |
| GTIN          | 4045197041661 |
| Artikelklasse | 11E           |

**Omschrijving****Uitvoering:****Overeenkomstig DIN 338.**

Met dezelfde nominale - en schacht-Ø.

**Opmerking:**

Spaangroeflengte  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Antislip-inspanning in de boorhouder nr. 341050 met spanbekken voorzien van diamantcoating.

**Technische beschrijving**

|   |              |
|---|--------------|
| Nominale Ø $D_c$                              | 5,1 mm       |
| Schachttolerantie                             | h7           |
| Spaangroeflengte $L_c$                        | 52 mm        |
| Voeding $f$ in staal < 1100 N/mm <sup>2</sup> | 0,08 mm/omw, |
| Aantal snijkanten $Z$                         | 2            |
| Tolerantie nominale Ø                         | h7           |
| Schacht-Ø $D_s$                               | 5,1 mm       |
| Totale lengte $L$                             | 86 mm        |
| Norm  | DIN 338      |
| aanbevolen maximale boordiepte $L_2$          | 44,4 mm      |
| Coating                                       | ongecoat     |
| Snijmateriaal                                 | VHM          |

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Type              | N                      |
| Tophoek           | 118 graden             |
| Spiraalhoek       | 30 graden              |
| Schacht           | Cilinderschacht met h7 |
| Inwendige koeling | nee                    |
| Gekleurde ring    | zonder                 |
| Producttype       | Spiraalboor            |

## Gebruikersgegevens

|                                | Geschiktheid     | $V_c$     | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|-----------|----------|
| Alu kunststoffen               | beperkt geschikt | 200 m/min | N        |
| Aluminium<br>(kortspanend)     | geschikt         | 140 m/min | N        |
| Aluminium > 10% Si             | beperkt geschikt | 140 m/min | N        |
| Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         | 70 m/min  | P        |
| Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         | 70 m/min  | P        |
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         | 60 m/min  | P        |
| Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         | 40 m/min  | P        |
| Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         | 25 m/min  | P        |
| RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>    | beperkt geschikt | 20 m/min  | M        |
| RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>    | beperkt geschikt | 20 m/min  | M        |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>     | geschikt         | 15 m/min  | S        |
| CuZn                           | geschikt         | 140 m/min | N        |
| Uni                            | geschikt         |           |          |
| Olie                           | geschikt         |           |          |
| nat maximaal                   | geschikt         |           |          |
| droog                          | beperkt geschikt |           |          |