



Digitale werkplaatsschuifmaat IP67 met meetpunten, Meetbereik: 1000mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	415365 1000
GTIN	2050001949639
Artikelklasse	46P

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer grote, contrastrijke LCD-weergave. Cijferhoogte 8 mm resp. 14 mm (vanaf maat 500 mm). Met preset (standaardmaatinstelling). De schuifmaat is ongevoelig voor water, koelvloeistof, olie en stof.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498948 maat USB2.

Technische beschrijving

Binnenmeetbek-Ø	10 mm
Beklengte	150 mm
Kalibratie	A1
Maximale afwijking	0,04 mm
Aflezing	0,0005 inch
Aflezing	0,01 mm
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032

Aantal inbegrepen batterijen	1
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aansluiting	USB-interface
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021000 1000
DAkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021010 1000

Accessoires

Aansluitkabel Type USB2	498948 USB2
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032