



## Horizontale spanner voor afneembare handgreep, met horizontale voet, Type: 2



### Bestelgegevens

Bestelnummer	376617 2
GTIN	4020772093945
Artikelklasse	35A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Tegen verlies beveiligde spanschroeven.

Kan alleen in combinatie met nr. 376627 worden gebruikt.

Met horizontale voet voor bevestiging op montageplaten enz.

#### Voordeel:

Storende contouren worden voorkomen door eenvoudig verwijderen van de handgreep.

#### Toepassing:

**Voor het snel spannen en openen bij seriematige vervaardiging van delen** of voor inbouw in speciale spaninrichtingen. Geschikt voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.

Gatafstand e: 26 mm

Gatafstand f: 24,5 mm

Boring-Ø d: 5,6 mm

Spanhoogte L<sub>2</sub>: 24 mm

Houdkracht P1: 1000 N

Houdkracht P2: 1200 N

### Technische beschrijving

Houdkracht P1	1000 N
---------------	--------

Houdkracht P2	1200 N
Gatafstand e	26 mm
Totale hoogte	45 mm
totale lengte	113 mm
Spanhoogte L <sub>2</sub>	24 mm
Boring-Ø d	5,6 mm
Gatafstand f	24,5 mm
Spanschroef	M6×35 mm
Type	6837M
Producttype	Snelspanner