

**HOLEX®****VBMT 110304 Set van 10 stuks, Soort: HBX020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261250 HBX020
GTIN	4045197766625
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

VBMT 110304 Set van 10 stuks HBX020 Soort: HBX020

Spaanbreker: PM

Snijdiepte  $a_p$ : 0,1 - 2,75 mmVoeding  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/omw,Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 300 m/min**Technische beschrijving**

Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	PM
Snijdiepte $a_p$	0,1 - 2,75 mm
Voeding $f$	0,1 - 0,25 mm/omw,
Soort	HBX020
Snedecndities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 300 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Serie	eco-klemdraaihouder
Serie	Klemdraaihouder
Serie	Snijkop
Serie	Boorstang
ISO-code wisselplaat	VBMT 110304
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Wisselplaatindeling	neutraal