


CNMG 09T304 set van 10 stuks, Soort: HBX020

Bestelgegevens

Bestelnummer	250244 HBX020
GTIN	4045197766687
Artikelklasse	22D

Omschrijving

CNMG 09T304 set van 10 stuks HBX020 Soort: HBX020

Spaanbreker: PM

Snijdiepte a_p : 0,5 - 6,5 mm

Voeding f : 0,05 - 0,5 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 300 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Soort	HBX020
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 6,5 mm
Spaanbreker	PM
Hoekradius	0,4 mm
Snedecndities	licht onderbroken

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 300 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Serie	Snijkop
Serie	Boorstang
Serie	eco-QT-/ eco-klemdraaihouder
Serie	Klemdraaihouder
Serie	QuickTurn-klemdraaihouder
ISO-code wisselplaat	CNMG 09T304
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Wisselplaatindeling	neutraal