

Garant
VHM-ruwrees, DLC, Ø d11 DC: 12mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	205331 12
GTIN	4045197767233
Artikelklasse	11X

Omschrijving

Uitvoering:
Afmetingen overeenkomstig DIN 6527.
Rond kartelprofiel.
Speciale slijping voor de bewerking van non-ferrometalen.

 Met **DLC-coating sp²** van de nieuwste generatie.

Technische beschrijving

Vrijloop-Ø D ₁	11,8 mm
Voeding f _z voor kanten in aluminium kortspanend	0,09 mm
Totale lengte L	83 mm
Snijkant-Ø D _c	12 mm
Tolerantie nominale Ø	d11
Snijlengte L _c	26 mm
Afkoppellengte L ₁ incl. vrijloop	38 mm
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Schacht-Ø D _s	12 mm
Voeding f _z voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend	0,07 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Hoekfasebreedte bij 45°	0,65 mm

Aantal tanden Z	3
Spiraalhoek	30 graden
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	DLC
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Freesprofiel	WR
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,5×D bij kanten
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	geel
Producttype	Hoekfreesen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alum.	geschikt	400 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	320 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	260 m/min	N
Cu	geschikt	150 m/min	N
CuZn	geschikt	180 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	beperkt geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		

Dienstverlening

Schachtslijpen Type HB	129100 HB
------------------------	-----------