

Garant**Inschroef-krimpadapter slank, Schroefdraad M × span-Ø D1: M10X8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301397 M10X8
GTIN	4045197767332
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Hittebestendig staal, geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, extra slanke uitvoering, voor HSS en HM.

Toepassing:

Flexibele toepassing bij zeer hoge eisen aan nauwkeurigheid en balanceerkwaliteit, bijv. in combinatie met verlengstukken.

Technische beschrijving

Ø D ₂	15 mm
Lengte L	37 mm
Schroefdraad M	M10
Buiten-Ø D	21 mm
Span-Ø D ₁	8 mm
Verlengstuk Ø D ₃	18,5 mm
Afkoppellengte A-maat	55 mm
Maximaal aanhaalmoment	40 Nm
Inwendige koeling	ja
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Producttype	Reductiestuk

