

## Snijkop, rechts, Systeem / plaatafmeting: QC/16



### Bestelgegevens

Bestelnummer	260916 QC/16
GTIN	4251414902749
Artikelklasse	29D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Verwisselbare snijkoppen voor **trillingsdempende basisdelen**.

#### Toepassing:

Trillingsdempende werking tot een uitsteeklengte van maximaal **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Systeem: QC

ISO-code snijkop: STUCR/L 16

geschikte wisselplaat: TC.. 16T3..

geschikte basisdelen: 264900 - 264908

Minimale voorboor-Ø  $D_{min}$ : 26 mm

Middenverplaatsing: 15 mm

Totale lengte: 21 mm

### Technische beschrijving

Middenverplaatsing	15 mm
geschikte basisdelen	264900 - 264908
ISO-code snijkop	STUCR/L 16
Plaatafmeting	16 mm
Totale lengte	21 mm
Wisselplaatschroef	269023 2
geschikte wisselplaat	TC.. 16T3..
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	26 mm
Systeem	QC
Serie	Snijkop
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Instelhoek $\kappa$	93 graden
Toepassing	Langsdraaien binnen

## Accessoires

Spanschroef	269432
Bit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500