

Snijkop, links, System / plaatafmeting: QC/16**Bestelgegevens**

Bestelnummer	260917 QC/16
GTIN	4251414902794
Artikelklasse	29D

Omschrijving**Uitvoering:**

Verwisselbare snijkoppen voor **trillingsdempende basisdelen**.

Toepassing:

Trillingsdempende werking tot een uitsteeklengte van maximaal **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

System: QC

ISO-code snijkop: STUCR/L 16

geschikte wisselplaat: TC.. 16T3..

geschikte basisdelen: 264900 - 264908

Minimale voorboor-Ø D_{min} : 26 mm

Middenverplaatsing: 15 mm

Totale lengte: 21 mm

Technische beschrijving

Totale lengte	21 mm
Systeem	QC
Wisselplaatschroef	269023 2
geschikte wisselplaat	TC.. 16T3..
Minimale voorboor-Ø D_{min}	26 mm
geschikte basisdelen	264900 - 264908
ISO-code snijkop	STUCR/L 16
Plaatafmeting	16 mm
Middenverplaatsing	15 mm
Serie	Snijkop
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Langsdraaien binnen

Accessoires

Spanschroef	269432
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Bit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15