

Garant**Slijpkaphouder, Kop-Ø, koplengte vorm: 2140L****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 553100 2140L |
| GTIN | 4045197802743 |
| Artikelklasse | 51E |

Omschrijving**Uitvoering:**

De naadloze slijpkappen worden op de rubber houder geschoven en worden door de centrifugaalkracht van de draaiende machine stevig op hun plaats gehouden. **De slijpkappen kunnen snel en gemakkelijk worden verwisseld** (op-/afdraaien in de richting van de inkepingen).

Ingekepte, elastische rubber houder met stalen schacht.

Toepassing:

Voornamelijk in de gereedschapmakerij voor finish-werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

T.b.v.:

Slijpkappen nr. 553035 – 553328.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Schacht-Ø | 6 mm |
| Maximaal toerental | 20000 min ⁻¹ |
| Kop-Ø | 21 mm |
| Koplengte | 40 mm |
| Producttype | Slijpkaphouder |