

**Garant****BOORMACHINE-HANDMACHINEKLEM, Bekbreedte A: 100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	365035 100
GTIN	4045197770684
Artikelklasse	31S

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Stabiele constructie met krachtige spindel.**
- **Bekken gehard en geslepen.**
- **Nauwkeurig spannen dankzij geleidingsbaan.**
- **Eén bek met horizontaal en verticaal prisma voor rond materiaal, één bek glad.**
- **Voor het spannen van vlakke delen zijn beide bekken getrapt.**
- **Geïntegreerde excentersnelklemming, waarvoor patent is aangevraagd, voor goede grip op de boormachinetafel.**
- **Dankzij de snelklemming in het gebied van de groeven kan het ingespannen werkstuk op de volledige boormachinetafel flexibel en efficiënt op willekeurige posities worden bewerkt, zonder opnieuw opspannen.**

**Toepassing:**

Voor het opspannen van werkstukken op boormachines.

**Materiaal:**

Basisdeel en beweegbare bek van speciaal gietijzer.

**Nauwkeurigheid:**

Binnen **0,10 mm**.

**Technische beschrijving**

Breedte basisdeel B	174 mm
Lengte basisdeel a	286 mm

Kleurcode voor bijpassende accessoires	BM-klem blauw
Bekhoogte C	32 mm
Spangroeven afstand	141 mm
Spangroeven breedte	17 mm
Totale hoogte c	82 mm
Gewicht	11,7 kg
Bekbreedte A	100 mm
Maximale totale lengte L <sub>4</sub>	474 mm
Spanbereik b	143 mm
Producttype	Boormachine-handmachineklem

## Accessoires

Paar reservebekken (2 stuks) voor snelspanmachineklem resp. boormachineklem Voor type 100	365036 100
Aanslag Type 1	365028 1
Geleiderail voor nr. 365023	365025
Reservespindel voor boormachine-handmachineklem Voor type 100	365037 100