

**Garant****RC.X 1003, Soort: HB7010-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260640 HB7010-1
GTIN	4045197801838
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

RC.X 1003 HB7010-1 Spaanbreker: SM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 440 m/min

## Technische beschrijving

Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2 mm
Hoofdtoepassing	P
Snedecondities	continu
Soort	HB7010-1
Spaanbreker	SM

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	RCMX 1003
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien