

**Garant****Steekdraaiplaat volradius, HB7310, Steekbreedte w: 3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273739 3
GTIN	4045197771391
Artikelklasse	21L

**Technische beschrijving**

Tolerantie steekbreedte w	$\pm 0,03$ mm
Steekbreedte w	3 mm
Voeding f	0,1 - 0,18 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 1,2 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	N
Neventoepassing	Ti
Snedecondities	continu
Soort	HB7310
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Wisselplaatprofiel	neutraal
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Alu kunststoffen	geschikt	350 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	350 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	50 m/min	S
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		