


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ronde borstel op stift microschurend, SiC korrel 320, Borstel-Ø
D1×bezettingsbreedte L1: 30X6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574450 30X6
GTIN	4017359111352
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Schuurnylondraden met siliciumcarbide, in stalen huls vastgeperst; **stift-Ø 6 mm.**

Toepassing:

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect.

Droog en nat slijpen van aluminium, staal, RVS en kunststoffen. Maximale gebruikstemperatuur 80°C.

Technische beschrijving

Borstel-Ø D ₁	30 mm
Lengte borsteldeel H ₁	6 mm
Maximaal toerental	15000 min ⁻¹
Aanbevolen toerental	6000 min ⁻¹
Schacht-Ø D _s	6 mm
Slijpmiddelaanduiding	SiC
Producttype	Ronde borstel

