

Garant**Setting Bench SB 1, Type: 1000****Bestelgegevens**

Bestelnummer	439900 1000
GTIN	4062406206024
Artikelklasse	41R

Omschrijving**Uitvoering:**

Eenvoudig en comfortabel te bedienen, horizontaal instelapparaat met voor de werkplaats geschikt touchscreen voor het instellen van binnen- en buitenmeetgereedschap. Het apparaat is hoogwaardig afgewerkt en beschikt over een massieve granieten basis en zeer nauwkeurige geleidingen. De uiterst nauwkeurige motorbesturing regelt de vooraf ingestelde waarden in realtime bij, ook als verschillende meetkrachten worden toegepast. Meertalige software. USB-aansluitingen voor printer en scanner.

Functie:

- **Invoer van binnen- en buitenmaten in millimeters of inch mogelijk.**
- **Geïntegreerde tolerantiecalculator met snelkeuze van min.-, max.- en gemiddelde waarden.**
- **Opslaan van favorieten voor het herhaalde instellen van meetmiddelen.**
- **Het verloop (historie) wordt geregistreerd en kan altijd worden opgeroepen.**

Levering:

Inclusief netadapter, stofhoes, fabriekskalibratie, handleiding, transporthouders.

Accessoires:

Adapter nr. 439910; 439912; 439915; 439916, printer nr. 085505, 2D-barcodescanner nr. 439930 gr. 1950GHD, tafelcontactdoos nr. 081163; 081179.

Opmerking:

Grenswaarde van de meetafwijking (MPE) volgens VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 blad 17.2. Toegestane omgevingsomstandigheden 20 °C ±3 K, gemeten met gekalibreerde standaarden of standaardmeetinstallaties met behulp van de geïntegreerde temperatuurcompensatie.

Technische beschrijving

Uitgangsspanning	24V, 5A
Testrapport	Testrapport van de producent
Netspanning	100 - 240 V
Hoogte	626 mm
Netfrequentie	50 - 60 Hz
Meetbereik binnen	1 - 1016 mm
Herhalingsnauwkeurigheid (2 σ)	1 μ m
Grondplaat lengte	1540 mm
Aansluiting	USB-aansluiting
Nauwkeurigheid	1,5 + L(mm)/300 μ m
Wattage	150 W
Aflezings omschakelbaar	mm / inch
Meetbereik buiten	40,1 - 1056 mm
Basisplaat diepte	320 mm
Gewicht	210 kg
Aflezings	0,001 mm
Voeding	100 – 240 V
Displaytype	TFT-touchscreen
Displaymaat	10 inch
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Afstelapparaat

Accessoires

Etikettenprinter LabelWriter Type LW450	085505 LW450
Adapter oplegvlak buiten1 st. Type OUTSIDE	439910 OUTSIDE
Adapter voor 2-punts-boringmeetgereedschap1 st. Type 35-90	439914 35-90

Tafelcontactdoos met overspanningsbeveiliging Aantal contactdozen	081163
Adapter voor 2-punts-boringmeetgereedschap1 st. Type 90-300	439914 90-300
Handscanner 2D Type 1950GHD	439930 1950GHD
Adapterset voor universeel meetgereedschap Type UNIVERSAL	439916 UNIVERSAL
Adapter oplegvlak binnen1 st. Type INSIDE	439912 INSIDE