

**Garant****Meelopende draibankcenter 60°, Morseconus: 5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	320657 5
GTIN	4045197774163
Artikelklasse	31Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Schachtgelagerde centerponsas van doorgehard gereedschapsstaal.**
- **Centerpunt doorgehard, meervoudig naslijpen mogelijk.**
- **Precieze wentellagers voor hoge rondloopnauwkeurigheid.**
- **Onderhoudsvrij door continue smering.**
- **Speciale afdichting voorkomt het binnendringen van vuil en koelvloeistof.**
- **Compleet gereedschap gehard en geslepen.**

Punthoek 60°.

**Omschrijving:**

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

**Toepassing:**

Voor alle soorten draaibanken, evenzeer geschikt voor ruwen en fijndraaien.

Behuizings-Ø D: 78 mm

Nuttige lengte B: 118 mm

Grootste punt-Ø 60° A: 32 mm

Maximale rondloopfout: 0,005 mm

Puntlengte C: 47 mm

Maximaal toerental: 3200 min<sup>-1</sup>**Technische beschrijving**

Voor werkstukgewicht	2000 kg
Maximaal toerental	3200 min <sup>-1</sup>
Grootste punt-Ø 60° A	32 mm
Behuizings-Ø D	78 mm
Puntlengte C	47 mm
Morseconus	MK5
Maximale rondloopfout	0,005 mm
Nuttige lengte B	118 mm
Producttype	Centreerpunt