

HT-houder kofferassortiment, SK 40 kort, Type: 40



Bestelgegevens

Bestelnummer	302024 40
GTIN	4045197733276
Artikelklasse	33W

Omschrijving

Uitvoering:

- **Zeer grote totale stijfheid dankzij geoptimaliseerde constructie.**
- **Versie SK40 en HSK-A 63 met Balluf-chip-boring.**
- **Axiale lengteverstelling (verstelling 10 mm) mogelijk.**

Voordeel:

- **Zeer hoge draaimomenten kunnen worden overgebracht (550 Nm), waardoor proceszekerheid.**
- **Ideale dempingseigenschappen, daardoor een optimaal werkstukoppervlak en hogere standtijd, en de spindel wordt gespaard.**
- **Zeer goede rondloop- en herhalingsnauwkeurigheid < 0,003 mm.**
- **Eenvoudige hantering.**
- **Exacte axiale lengteverstelling.**
- **Temperatuurbestendigheid tot 170 °C.**
- **Volledige flexibiliteit dankzij hoogwaardige reduceerhulzen.**

Toepassing:

- **Voor boren, ruimen en frezen.**
- **Voor zware verspaning bij het frezen.**

Levering:

1× GARANT hydro-spanhouder HT nr. 302028 gr. 20, 5× reduceerhuls Ø 20 - span-Ø 6, 8, 10, 12, 16 mm, 1× spansleutel SW5, 1× koffer met schuiminterieur.

Accessoires:

- **Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806.**
- **AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.**

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	20 mm
Afkoppellengte A-maat	64,5 mm
Buiten-Ø D	49 mm
Nuttige lengte L ₁	45,5 mm
Opname	SK 40 kort
Opnamenorm	DIN 69871
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Hydrohouder