

Garant**Meelopende draaibankcenter 60° / 30°, Morseconus: 6****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 320658 6 |
| GTIN | 4045197774330 |
| Artikelklasse | 31Z |

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Schachtgelagerde centerponsas van doorgehard gereedschapsstaal.**
- **Centerpunt doorgehard, meervoudig naslijpen mogelijk.**
- **Precieze wentellagers voor hoge rondloopnauwkeurigheid.**
- **Onderhoudsvrij door continue smering.**
- **Speciale afdichting voorkomt het binnendringen van vuil en koelvloeistof.**
- **Compleet gereedschap gehard en geslepen.**

Met verlengde punt, punthoek 60° / 30°.

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Voor alle soorten draaibanken, evenzeer geschikt voor ruwen en fijndraaien.

De verlengde centerpunt maakt een ongehinderd aanlopen van de draaibeitel aan de kopskant van het werkstuk mogelijk. Bijzonder geschikt voor kopieerdraaien.

Behuizings-Ø D: 110 mm

Nuttige lengte B: 178 mm

Grootste punt-Ø 60° A: 52 mm

Grootste punt-Ø 30° A: 20 mm

Maximale rondloopfout: 0,005 mm

Puntlengte C: 86 mm

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Grootste punt-Ø 60° A | 52 mm |
| Behuizings-Ø D | 110 mm |
| Maximale rondloopfout | 0,005 mm |
| Nuttige lengte B | 178 mm |
| Voor werkstukgewicht | 2500 kg |
| Morseconus | MK6 |
| Maximaal toerental | 2000 min ⁻¹ |
| Puntlengte C | 86 mm |
| Grootste punt-Ø 30° A | 20 mm |
| Producttype | Centreerpunt |