

**Garant****Meelopende draibankcenter met inzetstukken, Morseconus: 5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	321335 5
GTIN	4045197774507
Artikelklasse	31Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Compleet gereedschap gehard en geslepen.**
- **Met verwisselbare inzetstukken.**
- **Lichaam en centerpunt zijn matrijsgesmeed en gehard.**
- **Precieze wentellagers garanderen een hoge rondloopnauwkeurigheid.**
- **Speciale afdichting voorkomt binnendringen van vuil en koelvloeistof.**
- **Onderhoudsvrij door continue wentellagersmering.**

**Omschrijving:**

Centreerpunten dienen vooral bij draibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

**Toepassing:**

Door 6 verschillende inzetstukken speciaal geschikt voor stukproductie van zeer uiteenlopende werkstukken.

**Levering:**

1 Draibankcenter nr. 320659, resp. 1 x kopieercenterpons 60° / 30°, kleine puntige centerpons 60°, grote puntige centerpons 60°, conus 60°, holle conus 60°, holle centerpons 60°.

Inclusief systeembox met hardschuim interieur.

**Accessoires:**

Verwisselbare inzetstukken nr. 320625 – 320631.

Behuizings-Ø D: 96 mm

Maximale rondloopfout: 0,01 mm

Maximaal toerental: 2600 min<sup>-1</sup>

Voor werkstukgewicht: 800 kg

Lengte 1: 72 mm

L<sub>2</sub>: 14 mm

---

**Technische beschrijving**

Behuizings-Ø D	96 mm
L <sub>2</sub>	14 mm
Maximale rondloopfout	0,01 mm
Geschikt voor kleurcode	K24
Lengte 1	72 mm
Maximaal toerental	2600 min <sup>-1</sup>
Morseconus	MK5
Schacht-Ø D <sub>2</sub>	42 mm
Voor werkstukgewicht	800 kg
Buiten-Ø D <sub>1</sub>	24 mm
Producttype	Centreerpunt