

Garant**Meelopende centreerconus, stomp, Grootste Ø / morseconus: 125/5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	323000 125/5
GTIN	4045197774774
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

- **De conus is van voren stomp.**
- **Bijzonder sterke constructie met buitengewoon sterke lagering.**
- **Het lager is van een speciaal smeermiddel voorzien en is onderhoudsvrij.**
- **Centreerconus en conusschacht zijn van hoogwaardig materiaal, geheel gehard en fijn geslepen.**

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Voor de bewerking van **holle lichamen, buizen** enz. Uitstekend geschikt bij zware verspaning waarbij ook aan hoge nauwkeurigheidseisen moet worden voldaan.

Technische beschrijving

Maximale rondloopfout	0,007 mm
kleinste Ø	50 mm

Morseconus	5
Maximaal toerental	3000 min ⁻¹
voor werkstukgewicht bij D	1800 kg
voor werkstukgewicht bij D1	1400 kg
Conushoek a	75 graden
Koplengte L	92 mm
Producttype	Centreerpunt