



## Magnesium-hefboomlijmtang, Spanwijdte: 400mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	860750 400
GTIN	4008158028750
Artikelklasse	83K

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Glijdende en vaste bekken van **magnesium** (in persgietsysteem geproduceerd), **hoogvast en zeer licht**. Rail van getrokken blankstaal, galvanisch verzinkt. Spanhefboom, vrij kantelende aandrukplaat en vergrendeling van **glasvezelversterkte kunststof, breukvast**. Vaste bek met afneembare kunststof kap en daaronder een kruisprisma om ronde werkstukken te kunnen klemmen. Hefboom met automatische snelspaninrichting. Te openen met ontgrendelingsknop.

#### Toepassing:

Voor **snel** en moeiteloos **spannen met gemiddelde aanklemdruk**.

### Technische beschrijving

Uitsteeklengte	80 mm
Doorsnede van de geleiderail	20×5 mm
Spanwijdte	400 mm
Gewicht	0,45 kg
Producttype	Lijmtang

