



Hoge voedingsfrees 7792VX, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 35/3Lmm



Bestelgegevens

Bestelnummer	221905 35/3L
GTIN	4056544199201
Artikelklasse	28R

Omschrijving

Omschrijving:

de unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfrezen en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

Technische beschrijving

Opnamedraad M	M16
Totale lengte L_{totaal}	43 mm
Wisselplaatschroef	229908 (T15; 3,1 Nm)
Snijkant-Ø D_c	35 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	2,5 mm
geschikte wisselplaat	XD.. 1205
Wisselplaatafmeting	12
Ø D_3	14 mm
Aantal snijkanten Z	3
Inwendige koeling	ja

Ramplinglengte L voor α_{\max}	13,3 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Ramplinghoek α_{\max}	1,29 graden
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229908
-------------	--------