

Garant**CNMG 09T308, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250152 HB7010-1
GTIN	4045197779083
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 09T308 HB7010-1 Soort: HB7010-1
Spaanbreker: SM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 8 mm
Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 440 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Snedeccondities	continu

Snijdiepte a_p	0,5 - 8 mm
Soort	HB7010-1
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 09T308
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien