

Garant
CNMG 190624, Soort: HB7010-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250176 HB7010-1
GTIN	4045197779670
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 190624 HB7010-1 Soort: HB7010-1
 Spaanbreker: SM
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 8 mm
 Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 440 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	P
Soort	HB7010-1
Hoekradius	2,4 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 8 mm
Spaanbreker	SM

Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 190624
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien