

Garant
CNMG 120412, Soort: HB7010-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250324 HB7010-1
GTIN	4045197779694
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 120412 HB7010-1 Soort: HB7010-1
 Spaanbreker: SG
 Snijdiepte a_p : 1,5 - 8 mm
 Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 375 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Soort	HB7010-1
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 375 m/min
Spaanbreker	SG
Snijdiepte a_p	1,5 - 8 mm
Hoekradius	1,2 mm
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,

Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120412
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien