

Garant**CNMG 160612, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250336 HB7010-1
GTIN	4045197779724
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 160612 HB7010-1 Soort: HB7010-1
Spaanbreker: SG
Snijdiepte a_p : 1,5 - 8 mm
Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 375 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 375 m/min
Snijdiepte a_p	1,5 - 8 mm
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Soort	HB7010-1
Spaanbreker	SG
Hoofdtoepassing	P
Snedecndities	continu

Hoekradius	1,2 mm
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 160612
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien