

Garant
CNMG 160616, Soort: HB7010-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250338 HB7010-1
GTIN	4045197779731
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 160616 HB7010-1 Soort: HB7010-1
 Spaanbreker: SG
 Snijdiepte a_p : 1,5 - 8 mm
 Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 375 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7010-1
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 375 m/min
Snijdiepte a_p	1,5 - 8 mm
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	continu
Hoekradius	1,6 mm

Spaanbreker	SG
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 160616
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien